



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 245

mz 300 dez (mzd-245)

смазка для конвейерных лент, дезинфектор

Назначение и область применения:

Средство для смазки и дезинфекции вручную, с автоматическими дозирующими системами, разбрызгиванием, погружением конвейерных транспортерных лент (любой протяженности и траектории) из полимерных материалов, нержавеющей и хромоникелевой стали на линиях розлива молока и молокопродуктов, соков, пива, вина, негазированных напитков, томатной продукции, растительного масла, соусов и пр. в стеклянные и пластиковые бутылки на предприятиях пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, молочной, консервной и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуется для смазки высокоскоростных линий розлива в стеклянную тару.

Свойства:

Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими диспергирующими и бактерицидными свойствами. Предотвращает слизистые отложения между частями конвейера. Не образуют известковых отложений. Не повреждает поверхности. Улучшает скольжение стеклянных и пластиковых бутылок. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Экологически безопасно. Не обладает аллергенными и кумулятивными свойствами. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно загущение, требующее перемешивания, свойства сохраняются. Экономно расходуется.

Способ применения:

Промыть систему подачи и дозирования!

Для смазки конвейерных лент: разбавить 1:300-1:1000.

Примечание:

Оптимальные концентрации определять по ситуации в зависимости от индивидуальных условий производства, типа, скорости и протяженности конвейера, производительности линий розлива, системы дозирования.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, комплексообразующих и дезинфицирующих добавок.

Плотность: 1,0 г/см куб. при t = 20 °C.

Значение pH: 7,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с другими смазками!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.